


# Manometer PAGN-40-0.6M-R18-1.6-CPA

Teilenummer: 8178624  
Neu

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                  |
|--|---------------------------------------|
| Anzeigebereich                         | 0 ... 0,6 MPa                         |
| Entspricht Norm                        | EN 837-1                              |
| Nenngröße Manometer                    | 40                                    |
| Konstruktiver Aufbau                   | Rohrfeder-Manometer                   |
| Befestigungsart                        | Leitungseinbau                        |
| Betriebsmedium                         | Inerte Gase<br>neutrale Flüssigkeiten |
| Betriebsdruck Mpa                      | 0 ... 0,6 MPa                         |
| Betriebsdruck                          | 0 ... 6 bar<br>0 ... 87 psi           |
| Faktor Wechselbelastung                | 0,66                                  |
| Messgenauigkeit Klasse                 | 1,6                                   |
| Schutzart                              | IP43                                  |
| Lagertemperatur                        | -40 ... 70 °C                         |
| Mediumstemperatur                      | -20 ... 60 °C                         |
| Umgebungstemperatur                    | -20 ... 60 °C                         |
| LABS-Konformität                       | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                          |
| Anschlusslage                          | Rückseite zentrisch                   |
| Pneumatischer Anschluss                | R1/8                                  |
| vom Medium berührte Werkstoffe         | Messing                               |
| Werkstoff Einschraubzapfen             | Messing                               |
| Werkstoff Gehäuse                      | ABS                                   |
| Werkstoff Sichtscheibe                 | PS                                    |
| Farbe Gehäuse                          | schwarz                               |
| Produktgewicht                         | 60 g                                  |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | kein Azetylen<br>kein Sauerstoff      |
| Skala                                  | Einfachskala                          |