

Montagebrücke DARQ-K-X1-A3-F05-R15

Teilenummer: 8183117

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Entspricht Norm	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Konstruktiver Aufbau	Montagebrücke
Verbindungsstelle für Stellungsregler und Stellungsrückmelder entspricht Norm	VDI/VDE 3845 Größe AA 1 VDI/VDE 3845 Größe AA 2 VDI/VDE 3845 Größe AA 3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-20 °C...50 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...70 °C
Produktgewicht	100 g
Befestigungsart	auf Flansch nach ISO 5211
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigungswinkel	PA66, elektrisch ableitend
Werkstoff Montagebrücke	PA66, elektrisch ableitend
Werkstoff Mutter	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Scheibe	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schrauben	Edelstahl