

Verkettungsplatte VABX-A-P-EL-E12-MS3-SHUH

Teilenummer: 8188449
Neu

FESTO

Datenblatt

| Merkmals | Wert |
|---|--|
| Max. Anzahl Ventilsolen | 32 |
| Abmessungen B x L x H | 45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm |
| Hinweis zur Betriebsspannung | SELV/PELV Netzteile erforderlich Spannungsabfall beachten |
| Zulassung | RCM Mark |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-RL |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Max. Anziedrehmoment Wandmontage | 6 Nm |
| Produktgewicht | 131,1 g |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussstechnik | Federzugklemme |
| Kabelabgang | Gerade |
| Befestigungsart Anschlussplatte | mit Durchgangsbohrung |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Cartridge 15 mm |
| Pneumatischer Anschluss 5 | für Cartridge 15 mm |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussplatte | PA-verstärkt |
| Werkstoff Deckel | PA-verstärkt |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Hülse | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Klammer | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoff Mutter | hochlegierter Stahl rostfrei |