

Axialbausatz EAMM-A-N38-60P

Teilenummer: 8188590

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge | 36 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Drehzahl | 8000 1/min |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatur | -25 °C...60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
| Schutzart | IP40 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Massenträgheitsmoment | 14.5 kgmm ² |
| Übertragbares Drehmoment | 12.5 Nm |
| Produktgewicht | 314 g |
| Schnittstellencode Aktuator | N38 |
| Schnittstellencode Motor In | 60P 60PA |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |