

Kupplung EAMD-67-65-40-32X32-U

Teilenummer: 8196714

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	40 mm
Aufnahmedurchmesser 2	32 mm
Baugröße	67
Nennlänge	65 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	430 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	200 Nm
Produktgewicht	787 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform