


**Axialbausatz**  
**EAMM-A-S48-60H-G3**  
Teilenummer: 8197482

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                     | Wert                   |
|-----------------------------|------------------------|
| Nennlänge                   | 55.5 mm                |
| Einbaulage                  | beliebig               |
| Max. Drehzahl               | 8000 1/min             |
| LABS-Konformität            | VDMA24364-B2-L         |
| Lagertemperatur             | -25 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit   | 0 - 95 %               |
| Schutzart                   | IP40                   |
| Umgebungstemperatur         | -10 °C...60 °C         |
| Massenträgheitsmoment       | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment    | 12.5 Nm                |
| Produktgewicht              | 340 g                  |
| Schnittstellencode Aktuator | S48                    |
| Schnittstellencode Motor In | 60H                    |
| Werkstoff-Hinweis           | RoHS konform           |