

Axialbausatz EAMM-A-N48-70GA-G2

Teilenummer: 8199479

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	53.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	39 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	770 g
Schnittstellencode Aktuator	N48
Schnittstellencode Motor In	70GA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform