

# Führungseinheit FEN-25-50-GF

Teilenummer: 8204052

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                                  |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Baugröße                  | 25                                    |
| Hub                       | 50 mm                                 |
| Einbaulage                | beliebig                              |
| Führung                   | Gleitführung                          |
| Konstruktiver Aufbau      | Führung                               |
| Explosionsschutz          | Hinweis in der Bescheinigung beachten |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B2-L                        |
| Umgebungstemperatur       | -20 °C...80 °C                        |
| Verschiebekraft           | 15 N                                  |
| Bewegte Masse             | 329 g                                 |
| Produktgewicht            | 926 g                                 |
| Befestigungsart           | mit Innengewinde                      |
| Werkstoff-Hinweis         | RoHS konform                          |
| Werkstoff Führungselement | hochlegierter Stahl                   |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert     |
| Werkstoff Jochplatte      | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert     |