

**Vakuumsauger**  
**OGVM-50-A-N-G38F**  
Teilenummer: 8211027

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                            | Wert                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Höhenausgleich Sauger              | 11.5 mm                                                     |
| Min. Werkstückradius               | 35 mm                                                       |
| Nennweite                          | 7 mm                                                        |
| Saugerdurchmesser                  | 50 mm                                                       |
| Saugervolumen                      | 15 cm <sup>3</sup>                                          |
| Anschlusslage                      | oben                                                        |
| Einbaulage                         | beliebig                                                    |
| Saugerform                         | rund Faltenbalg 1,5-fach                                    |
| Betriebsdruck                      | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck                  | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                             |
| Betriebsmedium                     | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]  |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                          |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| Umgebungstemperatur                | -20 °C...80 °C                                              |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck   | 90 N                                                        |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck    | 72 N                                                        |
| Produktgewicht                     | 36 g                                                        |
| Befestigungsart                    | über Vakuumanschluss                                        |
| Vakuumanschluss                    | Innengewinde G3/8                                           |
| Farbe                              | schwarz                                                     |
| Shore-Härte                        | 60 +/- 5                                                    |
| Werkstoff Einschraubzapfen         | Aluminium-Knetlegierung                                     |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                                |
| Werkstoff Sauger                   | NBR                                                         |