

Cartridge

NPQX-D-PC15-T14-P10

Teilenummer: 8230012

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	4.5 mm
Schlauchestecktiefe	11.93 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	ohne Dichtung
Einbaulage	waagrecht
Bauform	gerade Form
Gebindegröße	10
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	2.15 g
Befestigungsart	mit Halteklammer
Pneumatischer Anschluss 1	Cartridge 15 mm
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 1/4"
Farbe Lösering	blau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt