

**Axialbausatz
EAMM-A-D60-60G-S1-G3**

Teilenummer: 8234789

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	76.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	34.8 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1210 g
Schnittstellencode Aktuator	D60
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform