

**Parallelbausatz  
EAMM-U-86-S60-60G-177**

Teilenummer: 8234874

**FESTO**



**Datenblatt**

Merkmal	Wert
Baugröße	86
Einbaulage	beliebig
Getriebeübersetzung	1:1
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	175 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0.25 Nm
Übertragbares Drehmoment	9.5 Nm
Produktgewicht	3170 g
Schnittstellencode Aktuator	S60
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform