

Gelenkkopf SGS-M12

Teilenummer: 9257

FESTO

mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung
(kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Baugröße | M12 |
| Basierend auf Norm | ISO 12240-4 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 150 °C |
| Produktgewicht | 132 g |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Außenring | Messing |
| Werkstoff Gehäuse | Stahl verzinkt |
| Werkstoff Innenring | Stahl |
| Werkstoff Mutter | Stahl verzinkt |