

Schott-Schnellverschraubung SCK-PK-6-KU

Teilenummer: 9389

FESTO

Polymerausführung.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennweite | 5,3 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauform | Schott |
| Gebindegröße | 10 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Pneumatischer Anschluss 1 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter |
| Werkstoff Überwurfmutter | POM |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Mutter | POM |
| Werkstoff Verbinder | POM |