

Doppelnippel E-G1/2-1/2NPT

Teilenummer: 9633

FESTO

mit 2 Dichtringen.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	14,3 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	40 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	28 Nm
Nenn-Anziehdrehmoment	47,9 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 20 %
Produktgewicht	47,68 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	1/2 NPT
Werkstoffhinweis	RoHS konform