


tapa EASC-H1-20-200

Número de artículo: 1099902

FESTO

Para proteger la ranura de guía del eje.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20-200
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	388 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del perfil de tapa	Aleación forjable de aluminio