

racor rápido roscado en L

QSL-B-3/8-12-10

Número de artículo: 132129

Producto sustituido

FESTO

Orientable 360°, rosca exterior con hexágono exterior.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2018. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 7 mm |
| Tipo de junta del eje atornillable | Recubrimiento |
| Posición de montaje | indistinto |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Construcción | Principio Push-Pull |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Homologación | Germanischer Lloyd |
| Par de apriete máximo | 22 Nm |
| Peso del producto | 31,6 g |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior R3/8 |
| Conexión neumática 2 | para diámetro exterior del tubo flexible de 12 mm |
| Color del anillo extractor | azul |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del cuerpo | PBT |
| Información sobre el material del anillo de liberación | POM |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible | NBR |
| Información sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina |