

# Racor rápido roscado en L NPQP-L-R18-Q6

Número pieza: 132429

FESTO

Tipo armonizado. Disponible hasta 2013.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	3,3 mm
Construcción	Principio de empuje y tracción
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso del producto	5 g
Conexión neumática 1	R1/8
Conexión neumática 2	para diámetro exterior del tubo flexible de 6 m
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PP
Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible	Acero inoxidable de aleación fina