

Racor rápido en T

QST-1/2T-3/8-U


Número pieza: 153734

FESTO

Reductor.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|---|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 5,8 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Tamaño del depósito | 1 |
| Construcción | Principio de empuje y tracción |
| Presión de funcionamiento | -0,95 ... 10 bar |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0,95 ... 10 bar |
| Fluido | Aire comprimido filtrado vacío |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Homologación | Germanischer Lloyd |
| Peso del producto | 26 g |
| Cantidad de salidas | 2 |
| Cantidad de conductos de alimentación | 1 |
| Conexión neumática, alimentación | para diámetro exterior del tubo flexible de 12" |
| Conexión neumática, salida | para diámetro exterior del tubo flexible de 12" para diámetro exterior del tubo flexible de 3/8" |
| Color del anillo extractor | Gris |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del cuerpo | PBT |
| Datos sobre el material del anillo de liberación | POM |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible | NBR |
| Datos sobre el material del segmento de sujeción del tubo flexible | Acero inoxidable de aleación fina |