

Tubo de material sintético

PU-5/16-BL

Número pieza: 158361

FESTO

para racores CN y CK, particularmente flexible y resistente a dobleces, de piluretano (no autorizada para la producción alimentaria).

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.

La presión máx. se admite para la temperatura máx.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	7,94 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	37 mm
Diámetro interior	5,7 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-30 ... 60 °C
Peso del producto según la longitud	0,03 kg/m
Color	azul
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS