

Unidad del carro SPZ-10-40-P-A-S6

Número pieza: 159732

FESTO

con dos vástagos (carro gemelo), para detección sin contacto.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|--|
| Carrera | 40 mm |
| Posición final ajustable / Largo | 10 mm |
| Diámetro del émbolo | 10 mm |
| Tipo de accionamiento del actuador | carro |
| Amortiguación | P: Amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados |
| Posición de montaje | indistinto |
| Guía | Guía deslizante |
| Construcción | Guía |
| Detección de la posición | Para detectores de posición |
| Variantes | S6: juntas resistentes a temperaturas de máximo 150°C |
| Presión de funcionamiento | 2,5 ... 10 bar |
| Forma de funcionamiento | De efecto doble |
| Fluido | Aire seco, lubricado o sin lubricado |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 120 °C |
| Fuerza teórica con 6 bar, retroceso | 60 N |
| Fuerza teórica con 6 bar, avance | 60 N |
| Conexión neumática | M5 |
| Información sobre el material de la tapa | Aleación forjable de aluminio |
| Información sobre el material de las juntas | FPM |
| Información sobre el material del cuerpo | Aleación forjable de aluminio |
| Información sobre el material del vástago | Acero inoxidable de aleación fina |