

Válvula de estrangulación y antirretorno GRLA-3/8-NPT-QS-1/4-U

Número pieza: 165012

FESTO

para estrangulación del aire de escape, con conexión giratoria.
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.
Tipo armonizado. Disponible hasta 2011.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|--|---|
| Función de las válvulas | Función de estrangulación y antirretorno |
| Conexión neumática 1 | QS-1/4 |
| Conexión neumática 2 | NPT3/8-18 |
| Elemento de ajuste | Tornillo moleteado |
| Caudal nominal normal en el sentido de la estrangulación | 490 l/min |
| Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno | 307 l/min |
| Presión de funcionamiento | 1 ... 9 bar |
| Temperatura ambiente | 0 ... 60 °C |
| Información sobre el material del cuerpo | PBT reforzado |
| Fluido | Aire comprimido filtrado, sin lubricar Aire filtrado y lubricado |
| Posición de montaje | indistinto |
| Temperatura del medio | 0 ... 60 °C |
| Peso del producto | 64,3 g |
| Información sobre el material de la chaveta atornillable | latón |
| Datos sobre el material del anillo de liberación | POM |