

regulador de presión LR-3/4-D-O-MIDI-NPT

Número de artículo: 173665

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

[Con placa de conexión roscada, sin manómetro](#)

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Midi
Serie	D
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Conexión neumática 1	3/4 NPT
Conexión neumática 2	3/4 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS