

Manómetros

MA-23-16-N1/8

Número pieza: 183905

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.

Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Magnitud nominal manómetro	23
Posición de la conexión	Dorso céntrico
Margen de la escala [bar]	0 ... 16 bar
Margen de la escala [psi]	0 ... 232 psi
escala	Escala doble bar (exterior) psi (interior)
Fluido	Medios gaseiformes sin G4 sin G6
Temperatura ambiente	-40 ... 65 °C
Peso del producto	16 g
Conexión neumática	NPT1/8-27
Información sobre el material de la chaveta atornillable	latón
Información sobre el material del cuerpo	ABS
Información sobre el material del disco	PC