



# válvula de cierre HEP-3/8-D-MINI

Número de artículo: 193245  
Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

[para unidades de mantenimiento](#)

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Corredera
Tipo de accionamiento	neumático
Principio de hermetización	blando
Función de escape	no estrangulable
Accionamiento manual auxiliar	sin
Tipo de reposición	muelle mecánico
Función de las válvulas	3/2 cerrada monoestable
Presión de funcionamiento	0 ... 16 bar
Presión de control	3 ... 16 bar
Valor C	7,7 l/sbar
Valor B	0,3
Caudal nominal normal	1.600 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios
Posición de montaje	indistinto
Sentido del flujo	no reversible
Peso del producto	223 g
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión del aire de pilotaje 12	G1/8
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Material de las juntas	NBR
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio