

Racor rápido roscado QS-F-G1/4-8

Número pieza: 193412

FESTO

Rosca exterior con hexágono exterior.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|--|
| Tamaño | Estándar |
| Díámetro nominal | 6,2 mm |
| Tipo de junta del eje atornillable | Junta |
| Construcción | Principio de empuje y tracción |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 3 |
| Seguridad alimentaria | de acuerdo con la Declaración del fabricante |
| Temperatura ambiente | 0 ... 150 °C |
| Homologación | Germanischer Lloyd |
| Par de apriete máximo | 15 Nm |
| Peso del producto | 16 g |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | para diámetro exterior del tubo flexible de 8 mm |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Información sobre el material del cuerpo | latón cromado y niquelado |
| Información sobre el material de la cinta de la rosca | FPM |
| Información sobre el material de la junta del tubo flexible | FPM |