

bloque para montaje en batería MHA1-P10-2-M3

Número de artículo: 197211

FESTO

Para válvulas para placa base MHA1-...-HC/TC



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad máxima de posiciones para válvulas | 10 |
| Presión de funcionamiento | 0 ... 8 bar |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento) |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Tipo de fijación de la placa base | con taladro pasante |
| Tipo de fijación de la válvula | con rosca interior |
| Conexión neumática 1 | M7 |
| Conexión neumática 2 | M3 |
| Material de la placa base | Aleación forjable de aluminio |