


conjunto de sujeción axial EAMM-A-D80-80G-S1

Número de artículo: 2946764

FESTO

Para actuadores eléctricos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de giro transferible	60 Nm
Peso del producto	1.990 g
Código de conexión, actuador	D80B
Código de conexión, entrada motor	80G
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS