



# Electroválvula MZH-3-0,4-K

Número pieza: 30210

FESTO

Microneumática, con bobina y accionamiento auxiliar manual, sin conector



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Función de las válvulas	3/2 cerrada monoestable
Caudal nominal normal	4 l/min
Presión de funcionamiento	0 ... 7 bar
Construcción	asiento de plato
Tipo de protección	IP40 con conector tipo zócalo
Diámetro nominal	0,4 mm
Tipo de control	directo
Desconexión del tiempo de conmutación	4 ms
Conexión del tiempo de conmutación	4 ms
Duración de la conexión	100%
Valores característicos de las bobinas	24V DC: 0,5W
Fluido	Aire seco, lubricado o sin lubricado
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	20 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	Placa base
Conexión neumática 2	Placa base
Conexión neumática 3	Placa base
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio