


brida de motor EAMF-A-64A/B-87A

Número de artículo: 533140

FESTO

Para accionamiento electromecánico con motor paso a paso



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	275 g
Código de conexión, entrada motor	87A
Código de conexión, caja de acoplamiento	64A 64B
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS