

# arrastrador FKC-18

Número de artículo: 538714

FESTO

Para actuador lineal DGC-G.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	18
Desviación radial +/-	2,5 mm
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Carga máxima de corta duración permitida en el sentido de la fuerza +/-	3.000 N
Carga máxima de larga duración permitida en el sentido de la fuerza +/-	1.400 N
Peso del producto	96,8 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la articulación	PA reforzado
Material del pivote esférico	Acero de aleación fina
Material de la placa	Aleación forjable de aluminio