

# conjunto de fuelles

## DADB-V6-100-S426-475

Número de artículo: 553387

FESTO

Para cilindros normalizados según ISO 15552.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	93 mm
Tamaño	100
Carreras	426 ... 475 mm
Prolongación del vástago	110 mm
Construcción	redondo
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Conjunto de fuelles con colector de escape
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Resistencia a fluidos	Polvo Virutas Aceites Grasas Gasolina
Tipo de protección	IP54
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso del producto	359 g
Tipo de fijación	Desplazable con pasador roscado
Conexión neumática	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los adaptadores	PA reforzado
Material de las juntas	NBR
Material del fuelle	NBR
Material de los pasadores roscados	Acero inoxidable de aleación fina