

conjunto de recubrimiento EASC-S1-20-125

Número de artículo: 562713

FESTO

Para cubrir el perfil del eje que está abierto en su parte superior.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	121 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del perfil de tapa	Aleación forjable de aluminio anodizado
Material de la platina de adaptación	Aleación forjable de aluminio anodizado