

reducción de la carrera

HGRT-HR-20

Número de artículo: 564297

FESTO

Para ajustar el ángulo de apertura. Adecuado para al pinza radial HGRT.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20
Posición final ajustable / Largo	25 mm
Amortiguación	P: amortiguación por tope elástico/placa a ambos lados
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Tipo de fijación	atornillado en la pinza
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la contratuerca	Acero cementado
Material de los tornillos	Acero