

perfil distribuidor VABM-L1-10HW-G18-9

Número de artículo: 566613

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	10,5 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	16
Presión de funcionamiento Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	-0,9 ... 10 bar
Homologación	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN	1,5 Nm
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0,45 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	3 Nm
Peso del producto	303 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M5
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	M7
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 4	M7
Conexión neumática 5	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio