


Conjunto de fuelles EADB-V1-40-S401-500

Número de artículo: 570270

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	57 mm
Tamaño	40
Carreras	401 ... 500 mm
Prolongación del vástago	135 mm
Construcción	redondo
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Conjunto de fuelles con colector de escape
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3
Resistencia a fluidos	Polvo Virutas Aceites Grasas Gasolina
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Masa móvil	154 g
Peso del producto	227 g
Tipo de fijación	Desplazable con pasador roscado
Conexión neumática	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de los adaptadores	Aleación forjable de aluminio anodizado
Información sobre el material de las juntas	NBR
Información sobre el material del fuelle	NBR
Información sobre el material de los pasadores roscados	Acero inoxidable de aleación fina