

placa de alimentación VABM-B10-20S-G14-10-P3

Número de artículo: 576473

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	22 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	10
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	922 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación forjable de aluminio