

racor de unión rápida CK-1/8-PK-3-KU

Número de artículo: 6253

FESTO

Rosca exterior con arista selladora, ejecución en polímero.



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Diámetro nominal | 2,4 mm |
| Tipo de junta del eje atornillable | perfil autosellante |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Forma recta |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Indicación sobre la presión de funcionamiento | Agua: máx. 0,6 MPa a máx. 50 °C |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo) |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Par de apriete nominal | 3,25 Nm |
| Tolerancia para el par de apriete nominal | ± 20 % |
| Conexión neumática 1 | Rosca exterior G1/8 |
| Conexión neumática 2 | Para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm para boquilla con diámetro interior de 3 mm, con tuerca |
| Material de las tuercas de unión | POM |
| Material de los pivotes roscados | POM |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |