

racor de unión rápida CK-1/4-PK-9-KU

Número de artículo: 6258

FESTO

Rosca exterior con arista selladora, ejecución en polímero.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	7,3 mm
Tipo de junta del eje atornillable	perfil autosellante
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma recta
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Indicación sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a máx. 50 °C
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete nominal	5,5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2	para boquilla con diámetro interior de 9 mm, con tuerca
Material de las tuercas de unión	POM
Material de los pivotes roscados	POM
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS