

kit adaptador DHAA-G-R3-25-B19-50

Número de artículo: 8079199

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	115 g
Tipo de fijación	con rosca interior
Material de la platina de adaptación	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Material de los tornillos	Acero, galvanizado