


Electrodistributeur MVH-5-1/8-L-S-B-VI

N° de pièce: 117425

FESTO

avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur.
Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pression de commande	3 ... 10 bar
Fluide de service	air comprimé filtré, finesse du filtre 40 µm, lubrifié ou non lubrifié Vide
Fluide de commande	air comprimé filtré, finesse du filtre 40 µm, lubrifié ou non lubrifié
Raccord de pilotage 12	G1/8
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 11	G1/8
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone