

barrette de raccordement VABM-C8-12E-G14-35-PT-L

N° de pièce: 1247987

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	12 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	35
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,6 Nm
Couple de serrage max., montage mural	5 Nm
Poids du produit	2.138 g
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4