


raccord coudé

QSL-B-1/4-8-20

N° de pièce: 130931
Produit de fin de série

FESTO

Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe.
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | Standard |
| Diamètre nominal | 4,8 mm |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté | Revêtement |
| Position de montage | indifférent |
| Taille du bidon | 20 |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Agrément | Germanischer Lloyd |
| Couple de serrage max. | 12 Nm |
| Poids du produit | 17 g |
| Raccord pneumatique 1 | Filetage R1/4 |
| Raccord pneumatique 2 | pour diamètre extérieur de tuyau de 8 mm |
| Couleur de la bague de déverrouillage | bleu |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière corps | PBT |
| Information matériau bague de désaccouplement | POM |
| Information matière joint de tuyau | NBR |
| Information matériau segment de fixation de tuyau | Acier fortement allié inoxydable |