


Raccord enfichable en T NPQP-T-R38-Q12

N° de pièce: 132458

FESTO

Fin de série. Disponible jusqu'en 2013.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	6,9 mm
Conception	Principe push-pull
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Poids du produit	26 g
Raccord pneumatique 1	R3/8
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 12 mm
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Information matière corps	PP
Information matériau segment de fixation de tuyau	Acier fortement allié inoxydable