

bouchon NPQP-P-S12-FD-P10

N° de pièce: 133132

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Taille | Standard |
| Forme | Bouchon d'obturation |
| Taille du bidon | 10 |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Innocuité alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C |
| Poids du produit | 2,5 g |
| Raccord pneumatique 1 | Douille de diamètre 12 mm |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | PP |
| Matériau collier de serrage | Acier fortement allié inoxydable |