

# Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-1/8-NPT-1/4-B

N° de pièce: 151562

FESTO

pour réglage du débit d'alimentation, avec raccord orientable.  
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel alimentation
Raccord pneumatique 2	NPT1/8-27
Elément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Pression de service	0,3 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Température du fluide	-10 ... 60 °C