

Limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-10-UNF-3/16-B

N° de pièce: 151577

FESTO

pour réglage du débit d'alimentation, avec raccord orientable.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel alimentation
Raccord pneumatique 2	UNF10-32
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Température du fluide	-10 ... 60 °C