

clapet anti-retour HB-1/4-QS-6

N° de pièce: 153451

FESTO

Passage du raccord instantané QS au filetage.
Ce type peut être utilisé pour le vide.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | Fonction anti-retour |
| Raccord pneumatique 1 | QS-6 |
| Raccord pneumatique 2 | R1/4 |
| Mode de fixation | vissable |
| Débit nominal normal | 294 l/min |
| Pression de service | -1 ... 10 bar |
| Température ambiante | 0 ... 60 °C |
| Matériau corps | Laiton nickelé |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Pression différentielle min., à l'ouverture | 0,1 bar |
| Pression différentielle min., à la fermeture | 0,2 bar |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Poids du produit | 23 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |