

Raccord coudé QSML-1/16-1/8-U

N° de pièce: 153908

FESTO

Orientable sur 360°, filetage avec tête hexagonale.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | Mini |
| Diamètre nominal | 2,5 mm |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté | Revêtement |
| Position de montage | indifférent |
| Taille du bidon | 1 |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service | -0,95 ... 10 bar |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé filtré Vide |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Agrément | Germanischer Lloyd |
| Raccord pneumatique | NPT1/16-27 pour diamètre extérieur de tuyau de 1/8" |
| Couleur de la bague de déverrouillage | gris |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière corps | renforcé PBT |
| Information matériau bague de désaccouplement | POM |
| Information matière joint de tuyau | NBR |
| Information matériau segment de fixation de tuyau | Acier fortement allié inoxydable |