


# kit axial EAMM-A-R48-70A

N° de pièce: 1578139

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	4,4 Nm
Poids du produit	450 g
Code d'interface, actionneur	R48
Code d'interface, moteur	70A
Note sur la matière	Conforme RoHS